

特点

- 由耐用 Durable 黑色压铸铝制成
- 专业表面
- 尺寸 130 x 53 x 26 mm
- 适用于恶劣环境
- 易于清洁和维护
- 哑光黑色表面塑料涂层铝合金
- 粉涂层铝
- 粉末涂层是含碳的环氧树脂 黑色颜料

RS Pro 黑色铝抽屉拉手、 130mm

RS 号: 237-439



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

我们自己的 RS Pro 黑色压铸铝制把手、提供极具吸引力的专业哑光外观。我们的抽屉拉手是门用五金器件，通常连接到抽屉的外侧、机柜或地柜上，便于用户轻松打开/拉开和闭合门或抽屉以拿取内容物。

一般规格



材料	铝
表面	无光泽
颜色	黑色
应用	抽屉把手可用于机柜抽屉和 橱柜门

机械规格

长度	130mm
高度	53 mm
宽度	26mm
固定中心	116mm

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------






TABLE						
RS Part No	A	B	C	D	E	Bore Size
237439	130	53	116	33	26	6.4
237277	146	55	132	38	26	6.4
237306	178	57	164	38	26	6.4
237312	210	57	196	38	26	6.4