

特点

- S/FTP 屏蔽
- 裸铜导线
- 6a 类比 6 类传输距离更长
- 已装配 RJ45 连接器
- 提供各种长度

RS PRO 屏蔽 6a 类电缆 2m ， 灰色，公 RJ45/公 RJ45

RS 库存号： 778-5130



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 6a 类电缆适用于需要可靠互联网连接的家庭，办公室和工业网络。这些电缆为 LSZH (低烟无卤) 电缆，可确保在靠近高热源时符合健康和标准。

一般规格

端接/末端接	端接
连接器类型	公 RJ45
屏蔽类型	s/ftp
外层护套材料	信息
护套颜色	灰色
导线材料	裸铜
绝缘体材料	聚烯烃
胶带材料	铝 / 聚酯
磁带覆盖范围	125

电气规格


频率	250MHz
----	--------

机械规格

长度	2m
外径	6.0 +/- 0.20
护套厚度	0.5mm
绝缘体直径	0.97mm +/-0.05
美国线规	26

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	IEC 61935-2 , ISO/IEC 11801 (第 2 版) : 2010 , TIA 568C



Construction	Value	
Conductors	AWG	26
	Size(mm)	7/0.20 +/- 0.008
	Material	Bare Copper
Insulators	Diameter (mm)	0.97+/-0.05
	Material	Polyolefin
Jacket	External O.D	6.0 +/- 0.20
	Thickness (mm)	0.5
	Material	PVC or LSZH
Tape	Material	Aluminium/Polyester
	Coverage	125