

特点

- 耐热
- 易于使用且快速安装
- 提供黑色和本色
- 适用于多种用途

RS PRO 黑色尼龙热稳定电缆 扎带， 203mm x 2.5 mm

RS 库存号： 811-1571



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 热稳定电缆扎带由尼龙 66 (也称为尼龙 6.6) 制成，设计用于高达 105°C 的高温应用。这些电缆扎带是用于将物体固定在一起的紧固件，最常用于电缆或电线，是一种一体式自锁紧固件。它们用于像带子一样保持电缆的规整，提供各种尺寸。

一般规格


类型	热稳定
颜色	黑色
材料	尼龙 66
应用	不同行业的各种用途： 汽车行业 运输 航空工业 电缆管理 家庭 /DIY
耐受	热
最高工作温度	150°C
火灾行为	阻燃
数量	100

机械规格

长度	203mm
宽度	2.5mm
拉伸强度	78.4N
最大捆绑包强度	55mm

认证

符合标准	ul 94V – 2
------	------------



RS Article No	SIZE	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		COLOR	Packsize
			lbs	kgs		
8111571	203x2.5	55	18	8	Black	100
8111574	142x2.5	35	18	8		
8111577	100x2.5	22	18	8		
8111580	150x3.6	36	40	18		
8111583	160x4.8	39	50	22		
8111587	180x3.6	46	40	18		
8111593	265x3.6	73	40	18		
8111596	203x3.6	52	40	18		
8111599	292x3.6	82	40	18		
8111603	203x4.6	52	50	22		
8111606	550x12.7	159	250	114		