

特点

- 这种类型的导管具有分离式，可使导管轻松安装在预安装布线上
- 电缆管理和整理
- 为布线织机和线束提供极佳的保护
- 封闭光纤
- 可快速保护松散电缆

RS PRO 塑料柔性分离式导管， 黑色， 16mm x 25m

RS 库存号： 755-9013



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

介绍 RS PRO 系列柔性分离式导管，创建和设计用于保护和结构机械或建筑中的电气布线。分离式导线管是寻求整齐密封电缆或需要维修受损导线管的用户的战略选择。

一般规格

导管类型	灵活、分离
材料	塑料
颜色	黑色

机械规格


标称直径	16mm
外径	16mm
内径	10.7mm
长度	25mm

操作环境规格

最高工作温度	+80°C
最低工作温度	-20°C

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	符合 RoHS 标准



Dimensions - mm

RS Item No.		Aφ	Bφ	C	Packing
7559013		10.7±0.4	16.0±0.4	3.3	25 M / Roll / Bag
7559017		15.0±0.4	19.5±0.4	3.5	25 M / Roll / Bag
7559026		21.2±0.4	25.8±0.4	3.1	10 M / Roll / Bag
7559029		24.3±0.4	32.0±0.4	3.61	10 M / Roll / Bag