

## 特点

- 低噪声级别
- 税前利润热塑性塑料外壳
- 方形方向
- 可安装在水平和垂直位置

**RS PRO , 12 V 直流, 直流轴流风扇, 60 x 60 x 15mm , 27.2m<sup>3</sup> Ω / 小时, 1.6W**

RS 库存号: 541-4959



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS PRO 系列交流双滚珠轴承轴流风扇提供经济实惠的冷却解决方案、同时不会影响质量或可靠性。提供坚固的压铸铝框架和交流罩极阻抗保护电动机、这些风扇特别适用于多种应用。

## 一般规格

气流	27.2m <sup>3</sup> /h
风扇转速	4500rpm
噪音级别	33dB
曲线方向	向后
框架	税前利润、ULV94 - 0 热塑性
叶轮	税前利润、ULV94 - 0 热塑性
警报功能	是的
特殊功能	转速表
ip 等级	IP44
应用	服务器机架、电气机柜和外壳；生产线、吊扇 / 通风台式计算机、电动机发动机（汽车中的散热器）、发电机、空气压缩机

## 电气规格

电动机	无刷直流、锁定转子保护、自动重启、极性保护
交流或直流操作	直流
功耗	1.6W
电源电压	12V 直流
最大电流	90mA
绝缘电阻	500VDC 时最小 10M 欧姆

## 机械规格

尺寸	60mm x60mm x15mm
高度	60mm
宽度	60mm
深度	15mm
轴承类型	球形
预期寿命	60、000 小时 ( L10 )

## 操作环境规格


工作温度	-10°C 至 70°C
------	--------------

## 认证

合规性 / 认证	ul、ul、tuv、ce、UL94 - V0
----------	------------------------



Drawing(mm):



\*Drawing for Dimensional Reference Only

RS Part Number	Orion Part Number	Speed (RPM)	Airflow (CFM)	Noise (db)	Volts (DC)	Voltage Range	Current (Amps)	Lead Type
5414959	OD6015-12HB	4500	16	33	12	6~13.8	0.13	Wire
5414937	OD6015-12MB	3900	14	28.8	12	6~13.8	0.11	Wire
5414921	OD6015-12LB	3500	12	27	12	6~13.8	0.09	Wire
5415205	OD6015-24HB	4500	16	33.3	24	12~28	0.09	Wire
5415198	OD6015-24MB	3900	14	30.7	24	12~28	0.07	Wire
5415182	OD6015-24LB	3500	12	27.2	24	12~28	0.05	Wire