

特点

- 刀头由高级铬钒钢制成
- 旋转盖使操作人员可轻松驱动和精密调整
- 手柄的三叶形
- 手柄中的孔眼可提供额外的存储选项
Storage Options

RS Pro 形螺丝刀套件、7 件装

RS 号: 243-686



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro 系列螺丝刀套件包含常用尺寸的六角头螺丝刀。六角螺钉用途非常广泛、可用于从电器到木材加工结构的任何应用。

一般规格

螺丝刀类型	精密
件数	7
烙铁头类型	六角
设置内容	pozidriv : PZ1 x 100mm 、 PZ2 x 125mm
应用	机械和工业生产、电子产品、开放控制台 - xbox/playstation 、木工 / 木工、紧固木材和金属

机械规格

尖端尺寸	六角： 0.6mm ; 0.7mm ; 1.3mm ; 1.5mm ; 2mm ; 2.5mm ; 3mm
刀片长度	60mm; 100mm; 100mm; 60mm; 60mm; 60mm; 60mm
桨叶材料	硅铬钼钒钢 (svcM55)
手柄材料	聚丙烯 /tpr 双注塑
刀片表面	镀铬表面、带磷酸盐黑色尖端
硬度	热处理达到 hrc : 55~59 度



Selection Guide			
Pieces	Style	Size	Stock No
7	Slotted (4) Phillips (3)	1.5x50, 2.5x50, 3x5, 3x100 00x60, 0x60, 1x80	243-513
7	Slotted (4) Phillips (3)	2.5x50, 2.5x50, 3x50, 3x100 00x60, 0x60, 1x80	243-585
5	Torx	T6X60, T7x60, T8x60, T9x60, T10x100	243-692
7	Hex	0.6x60, 0.7x60, 1.3x60, 1.5x60, 2.0x60, 2.5x100, 3.0x100	243-686
5	Nut Spinner	2.5, 3, 3.2, 3.5, 4 x 60 mm	243-664

Parts	Model		Stock no.
7 to	Hex.	0.6 x 60, 0.7 x 60, 1.3 x 60, 1.5 x 60, 2.0 x 60, 2.5 x 100, 3.0 x 100	243-686
5	Nut driver	2.5, 3, 3.2, 3.5, 4 x 60 mm	243-664
5	TORX®:	T6 x 60, T7 x 60, T8 x 60, T9 x 60, T10 x 100	243 to 692
7 to	Slotted/Phillips	Slotted: 1.5 x 50, 2.5 x 50, 3 x 5, 3 x 100 ; Ph00 x 60, Ph0 x 60, Ph1 x 80	243-513