

## 特点

- 高耐冲击热塑性塑料
- 旋钮表面 - 哑光
- 主体材料 - 抛光钢
- 标准颜色 - 黑色旋钮
- 提供带或不带 90° 锁定止动位置的选项

## RS M8 Pro 指数柱塞、长 46mm

RS 号: 237-772



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

用于在一系列设备上定位操作。提供标准型和平板型 通过螺钉或铆钉固定到较薄的面板。提供带或不带休息位置。通过将头部旋转 90 度以启用、实现静止位置 柱塞保持在缩回位置。由抛光钢制成、带硬化钢柱塞、带塑料科技聚合物黑色旋钮。平板由镀锌钢制成

## 一般规格


类型	分度柱塞
主体材料	钢
螺纹尺寸	M8
应用	特别适用于需要精确定位的应用、如旋转分度头。可调元件的夹持；工件的定位；机构的闭锁
静止位置	是的

## 机械规格

长度	46mm
球直径	8mm

## 认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



Part No.	A	B	C	D	E	F	G	Plunger diameter (mm)	Rest position
237384	25	37	40	30	18	4.5	6	6	No
237665	31	44	46	34	20	5.5	8	8	No
237760	25	37	40	30	18	4.5	6	6	Yes
237772	31	44	46	34	20	5.5	8	8	Yes