

特点

- 插头由高质量尼龙 6 材料制成、可确保耐用性和 安全操作
- 500 v 直流 $M\Omega$ 时具有高绝缘电阻、最小 $1000 m^2$
- 镀锡合金配接触点

RS C14 Pro 电缆安装 iec 连接器公、10.0a 、 250.0v

RS 号: 776-9113



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro C14 连接器为需要 iec C14 电缆安装插头连接器的多种应用提供耐磨、安全 Durable 的解决方案、例如台式计算机、显示器或打印机。除了办公设备、这些类型的电源插头通常用于为所有专业的照片 / 视频和音频设备供电。此 iec 插头 C14 型号具有电缆安装可重新接线入口连接器、带尼龙 -6 主体。具有镀锡铜合金配接触点和螺钉接线端子、此 iec 插头的额定电压为 10A (vde) 和 15A (ul 、 csa) 、 250Vac 。

一般规格

iec 连接器类型	C14
性别	公
身体方向	直向
开关类型	无
照明开关	否
隔离	否
主体材料	Nylon-6
颜色	黑色
应用	台式计算机、显示器、老式笔记本电脑电源、打印机、音频和视频设备、测试设备、电源、商用电器

电气规格

额定电流	10A
额定电压	250V
终止方法	螺钉
保险丝数量	无
可重新接线	是的
接线端子材料	铜合金、镀锡
耐电压	2000Vac 1 分钟
绝缘电阻	最小 1000MΩ
触点电阻	最大 10mΩ

机械规格

安装类型	电缆安装
面板厚度	不适用

操作环境规格

带载 / 不带载的允许温度	0°C 至 70°C
允许的焊接温度	不适用

认证

合规性 / 认证	ce 、 ul (c 、 us)
----------	--------------------



BASIC DIMENSIONS

