

## 特点

- 陶瓷熔丝
- 6.3mm x 32mm 保险管尺寸
- T 速度等级
- 形状为圆柱形

## RS Pro ， 10A 陶瓷管形熔断器， 6.3 x 32mm ， 速度 T

RS 库存号： 414-061



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS Pro 提供此系列的微型陶瓷管形熔断器。这些熔断器是防浪涌 (也称为慢熔或延时)，这意味着它们允许电流在短时间内流动，而不会熔断器熔断 / 短路。这些 RS Pro 熔丝具有高断开容量，且为 6.3mm x 32mm。

## 一般规格

保险丝转速	t
主体材料	陶瓷
ul 类	UL 248-13
应用	工业、商业、家庭 / 住宅、汽车

## 电气规格

额定电流	10A
额定电压	500V 交流
高断开容量	是的
断开容量 (最大额定电压时)	1500A

## 机械规格

保险丝尺寸	6.3 mm x 32 mm
总长度	32mm
直径	6.3mm
高度	32mm

认证

合规性 / 认证

ul

