

## 特点

- 铬钒，提供极佳的强度和耐腐蚀性
- 柔软舒适的棘齿手柄
- 尺寸直接标记在支架上
- 坚固的闩锁，用于牢固闭合
- 坚固的外壳，清晰且易于存储

## RS PRO 32 件装套筒套件， 1/2 in 方形驱动

RS 库存号： 229-7278



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 32 件装套筒套件具有 10 mm 至 32 mm 的标准套筒和 10 mm 至 19 mm 的深套筒。它具有其他附件，如延长杆，万向接头和棘齿。所有组件均由铬钒钢制成，带镀铬镜面表面。高质量构造可实现安全和长使用寿命。此套筒套件随附由 Durable 硬塑料制成的便携式存储箱。该套件可用于大多数任务，尤其是建筑或维修各种物体，包括汽车维修，是专业人士或热衷者的完美套件。

## 一般规格

设置类型	套筒套件
驱动器类型	方形
件数	32
设置内容	17 件装 - 1/2 in. 驱动浅插座 (12 件装) 尺寸: 10mm , 11mm , 12mm , 13mm , 14mm , 15mm , 16mm , 17mm , 18mm , 19mm , 20mm , 21mm , 22mm , 24mm , 27mm , 30mm , 32mm 8 件装 1/2 in. 驱动深套筒 (6 件装) 尺寸: 10mm , 11mm , 12mm , 13mm , 14mm , 15mm , 17mm , 19mm 1 件装 - 1/2 in. 驱动快速释放棘齿, 带轮廓手柄 2 件 - 1/2 in. 驱动 5 in. 和 10 in. 延长杆 2 件装 - 1/2 in. 驱动火花塞套筒: 5/8 in. (16mm) 和 13/16 in. (21mm) 1 件装 - 1/2 in. 驱动万向接头 1 件装 - 1/2 in. 驱动 T 形杆适配器
表面	插座: 镀铬
材料	刀头: 铬钼钒手柄: 醋酸纤维素手柄
应用	维护, 施工, 家庭 DIY, 机械 / 汽车修理厂

## 机械规格

驱动器大小	1/2 in
-------	--------

