

## 特点

- 此插头的额定电流为 5 a、电压为 5 a 额定值为 12V
- 5.5mm 插头直径
- abs 塑料外壳
- $m\Omega$  触点电阻为  $30 m^2$

**RS Pro 插头、额定电压为  
5.0a 、 12.0 v 、 电缆安装、长  
23.6mm 、 镍、银**

RS 号： 487-854



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro 推出的这款电缆安装直流套管型电源插孔是一种高质量电源连接器解决方案。它具有外螺纹套管、可通过螺钉与底盘安装插孔外螺纹配合、实现高度安全的连接。

## 一般规格

直流电源连接器类型	直流插头
身体方向	直向
触点材料	黄铜
触点镀层	镍、银
应用	笔记本电脑、无线扬声器、收音机和音响系统、游戏机

## 电气规格

额定电流	5.0A
额定电压	12.0V
触点电阻	最大 30mohm
绝缘电阻	100Mohm @ 500VDC
介电耐受	500V 交流 1 分钟

## 机械规格

内径	2.5mm
外径	5.5mm
长度	23.6mm
安装类型	电缆安装

## 认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------



**Dimensions(mm)**

