

## 特点

- 各种尺寸的钢定位销
- 符合 BS / ISO 8734 限制。B 型
- 测量系统
- 加工至高容差
- 精确定位和对齐

## 3mm 直径普通钢平行销 20mm

RS 号: 205-0958



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro 系列定位销由钢制成，提供各种尺寸。定位销为小型圆柱形，是一种工业紧固件，可用于将零件固定在固定位置，保持不同零件之间的对齐，或将两个或多个项目连接在一起。这些公制定位销特别适用于维修和维护部门。

提供的选项包括以下尺寸：

- 270-524 - 2.5x10 毫米
- 270-530 - 2.5x12 毫米
- 270-546 - 2.5x20 毫米
- 270-552 - 3x12 毫米
- 270-568 - 3x20 毫米
- 270-574 - 3x24 毫米
- 270-580 - 4x20 毫米
- 270-596 - 4x24 毫米
- 270-603 - 4x32 毫米
- 270-619 - 5x20 毫米
- 270-625 - 5x28 毫米
- 270-631 - 5x36 毫米
- 270-647 - 6x24 毫米
- 270-653 - 6x32 毫米
- 270-669 - 6x40 mm
- 270-675 - 8x24 毫米
- 270-681 - 8x40 毫米
- 270-697 - 8x50 毫米
- 270-704 - 10x24 毫米
- 270-710 - 10x40 毫米
- 270-726 - 10x50 毫米

## 一般规格

引脚类型	平行
材料	1.3505 (100Cr6)
表面	接地
应用	主轴和定位销

## 机械规格

直径	3mm
长度	20mm
倒角长度	0.8mm
皇冠	0.3mm
圆锥形	0.45mm
硬度	HRC58-62
规格	din 6325

Part Number	Size	Diameter Tol.	Crown	Chamfer	Conical	Radius
		D	A	B	C	R
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
270524	2.5 x 10	2.502/2.508	0.25	0.7	0.4	2.5
270530	2.5 x 12	2.502/2.508	0.25	0.7	0.4	2.5
270546	2.5 x 20	2.502/2.508	0.25	0.7	0.4	2.5
270552	3 x 12	3.002/3.008	0.3	0.8	0.45	3
270568	3 x 20	3.002/3.008	0.3	0.8	0.45	3
270574	3 x 24	3.002/3.008	0.3	0.8	0.45	3
270580	4 x 20	4.004/4.012	0.4	1	0.6	4
270596	4 x 24	4.004/4.012	0.4	1	0.6	4
270603	4 x 32	4.004/4.012	0.4	1	0.6	4
270619	5 x 20	5.004/5.012	0.5	1.2	0.75	5
270625	5 x 28	5.004/5.012	0.5	1.2	0.75	5
270631	5 x 36	5.004/5.012	0.5	1.2	0.75	5
270647	6 x 24	6.004/6.012	0.6	1.5	0.9	6
270653	6 x 32	6.004/6.012	0.6	1.5	0.9	6
270669	6 x 40	6.004/6.012	0.6	1.5	0.9	6
270675	8 x 24	8.006/8.015	0.8	1.8	1.2	8
270681	8 x 40	8.006/8.015	0.8	1.8	1.2	8
270697	8 x 50	8.006/8.015	0.8	1.8	1.2	8
270704	10 x 24	10.006/10.015	1	2	1.5	10
270710	10 x 40	10.006/10.015	1	2	1.5	10
270726	10 x 50	10.006/10.015	1	2	1.5	10



