

## 特点

- 提供轻松紧固和放松的体验
- 可从 360 度角度访问
- 易于使用且用途广泛 - 特别适用于 狭窄的斑点
- 全钢六角螺母，亮镀锌(BZP)
- 提供不同表面和材料

## RS Pro 、六角螺母、 M2

RS 库存号: 525-919



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 六角螺母是一种六面螺母，可有效且牢固地拧紧螺钉和螺栓。它们是最常见的六角形紧固件，具有内螺纹，可拧在螺栓或六角带帽螺钉的柄上。这些公制六角螺母有多种尺寸，从 M2 到 M20 不等。

一般规格

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 螺纹尺寸 | M6                            |
| 材料   | 钢                             |
| 类型   | 己满                            |
| 表面   | 亮镀锌                           |
| 应用   | 汽车应用、建筑行业、机械和车间、 diy 爱好者和专业人士 |

机械规格

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 10mm    |
| 规格 | DIN 934 |



| RS Stock No.           | Thread Size |
|------------------------|-------------|
| <a href="#">198302</a> | M4          |
| <a href="#">198318</a> | M3          |
| <a href="#">198352</a> | M6          |
| <a href="#">276768</a> | M16         |
| <a href="#">276774</a> | M20         |
| <a href="#">525896</a> | M4          |
| <a href="#">525903</a> | M5          |
| <a href="#">525919</a> | M6          |
| <a href="#">527612</a> | M8          |
| <a href="#">527628</a> | M10         |
| <a href="#">530078</a> | M12         |
| <a href="#">560271</a> | M2          |
| <a href="#">560287</a> | M2.5        |
| <a href="#">560293</a> | M3          |