

特点

- 两套：9 件装圆珠笔套件和 7 件装可折叠套件
- 热处理回火合金钢可提供出色的强度和抗旋转变形性
- 使用六角扳手的两端
- 便携时尚

RS Pro 六角扳手套件、I 形 1.5mm 球形端、六角扳手

RS 号： 542-3492



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro pro. 这款高质量内六角扳手套件包含两个单独的刀座 - 一个装在方便的笔刀式刀座中、另一个装在方便的折叠支座中、可在一个位置保持不同 Allen 扳手尺寸。这款多用途扳手套件便携、整齐有序、可随时用于任何任务。

一般规格

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 英制或公制 | 公制 |
| 件数 | 16 |
| 形状 | L |
| 六角扳手类型 | 球形端，六角扳手 |
| 材料 | 合金钢 |
| 表面 | |
| 高度安全 | 否 |
| 设置内容 | 16pc. 公制球形端长 ARM 角扳手 |
| 应用 | 它们特别适用于需要调整紧固件或需要拆卸设备的应用。从家具组装到自行车维护 |

电气规格

| | |
|-----|---|
| 无火花 | 否 |
|-----|---|

机械规格

| | |
|-------|------------------------|
| ARM 或 | 长 |
| 硬度 | 热处理六角扳手、达到 hrc 50 至 70 |
| 工作角度 | 25° |

尺寸

| 六角扳手尺寸 (球头套件) | | 六角扳手尺寸 (可折叠套件) | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 公制 | 英制 | 公制 | 英制 |
| 1.5mm | 1/16in | 2.0mm | 5/64in |
| 2.0mm | 5/64in | 2.5mm | 3/32in |
| 2.5mm | 3/32in | 3mm | 1/8mm |
| 3mm | 1/8mm | 4mm | 5/32in |
| 4mm | 5/32in | 5mm | 13/64in |
| 5mm | 13/64in | 6mm | 15/64in |
| 6mm | 15/64in | 8mm | 5/16in |
| 8mm | 5/16in | | |
| 10mm | 25/64in | | |

认证

| | |
|----------------|------------------------|
| 合规性 / 认证 | ISO2936 (前身为 din 911L) |
| vde / 1000V 认证 | 否 |



