

## 特点

- 微型电线鞍座、带弹簧 TOP、适用于需要使用的地方 空间有限
- 面板下方的短投影
- 材料：尼龙 6-6、rms -01
- 易燃性等级 ul 94 v-2

## RS Pro 夹天然胶尼龙电缆夹

RS 号： 241-4776



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性

RS Pro proh 尼龙自粘式电缆夹特别适用于小负荷电缆管理解决方案。具有较大的粘结剂涂敷面积和轻型主体，这款夹子非常易于安装在任何平整、清洁的表面。柔性夹子可轻松插拔电线和电缆。

提供各种长度的选项：

- [241-4760](#) -4.1 毫米
- [241-4776](#) -6.1 毫米
- [241-4782](#) - 7.4 毫米
- [241-4798](#) - 9.1 毫米
- [241-4805](#) - 11.2 毫米
- [241-4827.](#) - 13 毫米

### 一般规格


材料	Nylon66
颜色	自然
粘贴方法	粘合剂
电缆夹 / 夹式	电缆夹
抗紫外线	否
应用	此尼龙电缆夹可用于固定指定最大直径内的单根电线或电缆束、这些电缆座适用于室内场所的轻型电线管理、它们广泛用于家庭和工作场所环境、以及您可能会在机柜或其他外壳外的组件之间找到长度的电线的地方。

### 机械规格

尺寸	6.1mm x 9.4mm x 7.1mm
长度	6.1mm
宽度	9.4mm
深度	7.1mm

### 认证

合规性 / 认证	符合 rohs 认证, ul
----------	----------------



Dimensions (mm)							
Adhesive Base	A	B	C	D	E	F	G
241-4760	4.1	1	7.1	4.6	1.5	2	9.4
241-4776	6.1	2.8	7.1	4.6	1.5	2	9.4
241-4782	7.4	3	9.1	6.4	2	4.1	12.7
241-4798	9.1	4.1	10.7	7.9	2	4.1	12.7
241-4805	11.2	6.1	11.9	8.9	2	4.1	12.7
241-4827	13	7.6	11.9	8.9	2	4.1	12.7