

## 特点

- 柔性耐用 Durable H05VV - f 协调电缆，带绞合线芯和 pvc 绝缘和护套
- schuko (欧式) 2 引脚插头
- 完全模制连接器、确保强度和耐用性
- 可靠的集成应力消除、用于连接支持和保护
- 通用 C13 iec 连接器

## RS 1m Pro 电源电缆、 C13 、 iec 至 cee 7/7 、 schuko

RS 号: 626-6751



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 的高品质耐用电源线组件或电源线，用于将设备连接到主电源。这款电源线一端完全配备 Schuko 2 引脚电源插头，另一端的 IEC C13 型连接器可连接至设备。电源线具有集成的应力消除装置，可为连接器提供额外的保护和支撑

一般规格

连接器 a	C13, IEC
接头 b	CEE 7/7, Schuko
护套颜色	黑色
连接器 a 型	iec
电源插头类型	cee 7/7 德式 schuko / 法语
电源插座类型	iec 60320 C13
连接器 b 型	cee 7/16
火灾行为	低烟无卤 (lhz)
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直向
接头 a 性别	母
接头 b 极性	公
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐 (电视、卫星盒、路由器等) 工业机器和设备办公桌 (监控器、计算机、电话) 任何需要由电源、盒式录音机、电池 / 电源供电的无线电、电池充电器、笔记本电脑电源、视频游戏机供电的电气设备

### 电气规格

额定电流	16A
额定电压	250V
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	0.5mm <sup>2</sup> -1mm <sup>2</sup> >30N 1.25mm <sup>2</sup> -1.5mm <sup>2</sup> >60N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

### 机械规格

长度	1m
横截面积	7mm
重量	175g
拔出力	10N-50N
量规	1mm <sup>2</sup>
铜线绞线	48 股 0.202 毫米的绞线 <sup>2</sup>

### 操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

### 认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	iec 60320 C13

