


特点

- 铬钒钢结构
- 球形端允许用户以一定角度拧紧螺钉
- 使用内六角扳手的两端
- 经化学发黑处理
- 高质量 I 形六角扳手

RS Pro key 、 I 形 2.5mm 球形端

RS 号： 735-071



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro ARM 个扳手采用铬钒钢结构、确保最佳强度和较长的工具存储寿命。它还具有耐腐蚀性。

一般规格

英制或公制	公制
件数	5.
形状	L
六角扳手类型	球形端
材料	铬钒钢
表面	黑化
高度安全	否
设置内容	5pc. 公制球形端 I 形六角扳手
应用	它们特别适用于需要调整紧固件或需要拆卸设备的应用。 从家具组装到自行车维护

电气规格

无火花	否
-----	---

机械规格


ARM 或	长
-------	---

尺寸

六角扳手尺寸		长度	最短长度
公制	英制		
2.5mm	0.098in	111mm	17mm

认证

vde / 1000V 认证	否
----------------	---



735-144	0.050in	86	14
735-150	1/16	90	14
735-166	5/64	102	15
735-172	3/32	112	17
735-188	7/64	120	18
735-194	1/8	129	20
735-201	9/64	138	21
735-217	5/32	141	23
735-223	3/16	160	27
735-239	7/32	180	31
735-245	1/4	188	34
735-251	5/16	203	34

<u>STOCK NO.</u>	<u>SIZE</u>	<u>L</u>	<u>L1</u>
735-059	1.5mm	92	12
735-065	2.0mm	100	15
735-071	2.5mm	111	17
735-087	3.0mm	126	19
735-093	4.0mm	140	25
735-100	5.0mm	160	27
735-116	6.0mm	180	31
735-122	8.0mm	186	34
735-138	10.0mm	209	37

