

## 特点

- 圆形切割运动、重型
- 棘齿钳口闭合
- 聚乙烯手柄
- 耐磨
- 易于使用和处理

## RS 250mm Pro 棘齿电缆切割器

RS 号: 541-6898



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

这些大负荷棘齿作用电缆剪由深受 RS Pro 品牌提供、特别适用于单芯和多股电缆等。该电缆切割器具有强大的双棘爪棘齿、可调整为多种电缆尺寸、允许快速、整齐地切割非铠装电缆。由此产生的平滑切割作用可提供干净切割、不会挤压或扭曲电缆。

## 一般规格

类型	棘齿电缆切割器
应用	维护、电缆安装

## 机械规格

总长度	250mm
材料	压模铬钼钢（scm#440）用于固定切割刀片、高碳钢（sk-5）用于移动切割刀片、中碳钢（sc-1045）用于停止杆、棘齿机制盖、蜡沉积铬钼（scm#440）用于棘齿齿轮
最大切割能力	32mm / 240mm <sup>2</sup>
铜线切割能力	32mm
硬度	经热处理达到 hrc：35 ~ 45（铆钉和盖）和 hrc：52 ~ 56（用于切割刀片）和 hv：500 ~ 600（用于钢架和结构）
表面	黑色氧化物表面、用于棘齿机制、框架、结构和刀片、带接地抛光切削刃和红色把手（pantone 颜色 - 187 c）
重量	600gms
手柄材料	注塑

