

特点

- 黑色聚酯涂层不锈钢
- 可手动应用
- 易松脱且可重复使用—可多次使用
- 专门设计用于侵蚀性环境中的工业应用
- 阻燃
- 高度耐用，具有出色的耐化学性

RS PRO 涂层不锈钢易松脱电 缆扎带、 230mm x 5 mm

RS 库存号： 185-8686



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 不锈钢级 316 涂层易松脱电缆扎带，设计用于工业和海洋环境。当尼龙 66 电缆扎带不适用时，这些电缆扎带会是理想的选择，例如在恶劣环境或较热的地方。所使用的不锈钢具有高化学品和盐损害耐受性，使其适合用于恶劣的环境。黑色聚酯涂层可提高不锈钢的处理性能，减少摩擦的可能性，并与大多数电缆的颜色混合

一般规格

类型	可释放
颜色	黑色
材料	聚酯涂层不锈钢
应用	在以下行业中： 石油和天然气 海洋 化学品 维护 汽车 太阳能 造船 采矿 国防事务
耐受	化学制品和腐蚀，辐射和磨损
防紫外线	是的
最低工作温度	-80°C
最高工作温度	150°C
火灾行为	阻燃，无卤
数量	100

机械规格

长度	330mm
宽度	5mm
拉伸强度	420N
最大捆绑包强度	95mm

认证

符合标准	ABS , DNV , Lloyd's Register , UL
------	-----------------------------------



Dimensions

RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Quantity	Max Bundle Dia. (mm)
185-8670	Black	230	5	100	60
547-4399	Black	230	10	100	60
185-8686	Black	330	5	100	95
185-9364	Black	330	10	100	95
547-4406	Black	450	10	100	130