

特点

- 公制螺纹
- 完全防尘
- 极佳的防水性
- 由高质量尼龙 66 制成
- 提供黑色和白色型号

RS M20 Pro 电缆固定头、带锁紧螺母、尼龙、IP68

RS 号: 669-4664



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 推出的一系列公制螺纹电缆固定头可提供出色的应力消除和电缆保护功能。电缆格兰头可用于将电缆安装在预钻孔中。电缆格兰头简单易用，常被电气工程师用于建筑领域。每个固定头的防护等级均达 IP68，确保电缆能够耐受室外和其他恶劣环境。所有型号均高度可靠且品质卓越。

一般规格

螺纹尺寸	M20
材料	尼龙
颜色	黑色
随附锁紧螺母	是的
应用	带精密内部构件的机械、电信、流量计、水下发电机

机械规格

最大电缆直径	12mm
最小电缆直径	6mm
螺纹长度 L2	28.5 ± 0.5 毫米
密封件 B1	14. ± 0.5 毫米
凸出长度 L1	15. ± 0.35 毫米
螺母 L3	18.5. ± 0.35 毫米
锁紧螺母扳手尺寸	26.6 ± 0.5mm
锁紧螺母厚度	6 ± 0.25mm
螺纹内径 D2	15. ± 0.35 毫米

操作环境规格

最低工作温度	-60°C
最高工作温度	85°C
工作温度范围:	-60 至 +85°C





保护类别

ip 等级	IP68
-------	------

认证

合规性 / 认证	en 61340
符合标准	ul 94 v-2





Dimension – mm