




简体中文

数据表

库存号: 297-1241

RS Pro IP44 检视窗, 49x27x78mm



产品详细信息

检视窗

IP57 (双模窗口的 IP 等级为 44)

烟灰色聚碳酸酯检视窗, 分别用于 2、6、8 和 12 个模块。提供配备或不配备松脱手指保护面板, 适用于 DIN 43880//46277-3 箱

弹簧负载型窗, 使用指旋螺钉固定

温度额定值 -25° C 至 +80° C

规格:

类型	检视窗
长度	162mm
宽度	47mm
高度	93.5mm
尺寸	162 x 47 x 93.5mm
材料	PC
适用于	DIN 43880, 46277-3
颜色	灰色