

特点

- 防水且耐候
- 柔性、具有良好的压缩性
- 耐溶剂和稀酸
- 可在宽温度范围内工作

RS Pro

RS 号: 619-1635



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 优质柔性边缘保护条或镶边条旨在以简单的方式股改和保护金属面板等钣金材料的锐边。该包边条采用坚固的设计，包含覆有挤出成型黑色 PVC 涂层的 U 形金属插件条。只需用手将包边条按入到位，PVC 涂层内的唇缘和金属插件内的齿即可借用夹持效果固定插入的边缘。无需任何额外的准备工作、工具或粘合剂

一般规格

产品类型	边缘保护器 Protector (
材料	EPDM 橡胶
颜色	黑色
应用	铁路行业、造船、建筑、机器制造

机械规格

尺寸	20m x 6.8mm x 15mm
长度	20m
宽度	6.8mm
高度	15mm
厚度	1.5mm 至 2mm
硬度变化	60+-SHORE
耐臭氧	是的

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------

