

特点

- 12 v 直流电源电压
- 铁芯
- 正齿轮头
- 轴直径

RS Pro v dc 、 15 ncm 、 有刷 直流齿轮传动电动机、输出速度 为 8 rpm

RS 库存号: 901-3288



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 推出的这款直流齿轮传动电动机是需要高启动扭矩的低速应用的理想选择。有刷电动机确保低成本和简化的设计，同时提供多功能性和可靠性。直流电动机采用铁芯结构，配有正变速箱，可提供稳定的高输出扭矩。该齿轮传动电动机还有一个坚固的法兰，通过螺钉孔固定，能够轻松牢固地安装。这款 38 mm 齿轮传动电动机设计用于大多数低压应用，并提供 223 rpm 的空载速度。

一般规格

直流电动机类型	拉丝
输出速度（无负载）	223rpm
齿轮头类型	正
传动比	0.75069444444
额定功率	3.718 W
应用	电动工具、水泵、相机系统、调整设备、机器人、风扇

电气规格

电源电压	12V 直流
最大输出扭矩	70mNm

机械规格

轴直径	6mm
核心结构	铁芯
轴角度	直向
尺寸	71.2mm x 38mm x 38 mm
长度	71.2mm

Ø 内部:



直流齿轮传动电动机



宽度	38mm
深度	38mm

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	rohs



6mm shaft diameter

M 1:2

RS Number	New Ratio	Replaces	Voltage	New Speed	New Max Torque	New Dimensions in mm
9013288	21:1	255-9582	12v	223rpm	70mNm	71.20x38x38
9013282	30:1	255-9598	12v	155rpm	100mNm	71.20x38x38
9013291	60:1	255-9605	12v	80rpm	200mNm	73.70x38x38
9013294	105:1	255-9611	12v	45rpm	300mNm	73.70x38x38
9013298	210:1	255-9627	12v	22rpm	600mNm	107.60x38x38
9013308	525:1	255-9649	12v	9rpm	600mNm	110.10x38x38
9013301	750:1	255-9655	12v	6rpm	600mNm	110.10x38x38
9013305	21:1	440-313	24v	223rpm	70mNm	71.20x38x38
9013314	30:1	440-329	24v	155rpm	100mNm	71.20x38x38
9013317	60:1	440-335	24v	80rpm	200mNm	73.70x38x38
9013311	105:1	440-341	24v	45rpm	300mNm	73.70x38x38
9013320	210:1	440-357	24v	22rpm	600mNm	107.60x38x38
9013323	525:1	440-363	24v	9rpm	600mNm	110.10x38x38
9013327	750:1	440-379	24v	6rpm	600mNm	110.10x38x38