

特点

- 6.3mm x 32mm 保险管尺寸
- F 速度等级
- 形状为圆柱形
- HBC (高断开电流) 熔断器

RS Pro , 5A 陶瓷管形熔断器, 6.3 x 32mm , 速度 F

RS 库存号: 413-226



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 提供此系列的微型陶瓷管形熔断器，它们是超快速熔断器 (FF) 或快熔式熔断器 (F)。超快速熔丝在更高温度下工作，因此特别适合为半导体设备提供电路保护。快熔式熔断器特别适用于保护不太敏感的组件。

一般规格

保险丝转速	F
主体材料	陶瓷
应用程序类别	grl
包括指示器	否
尺寸指定	微型
ul 类	UL 248-13
应用	微型熔断器是保护电气设备免受短路和过电流影响的一种相对便宜的方法，可用于保护电气设备，电子设备和组件

电气规格

额定电流	5A
额定电压	500V 交流
高断开容量	是的
断开容量（最大额定电压时）	1500A

机械规格

保险丝尺寸	6.3 mm x 32 mm
总长度	32mm
直径	6.3mm
整体尺寸	6.3 mm x 32 mm

认证

合规性 / 认证	ul 、 rohs
符合标准	IEC 60269-1 和 -4 ， DIN VDE 0636-40 ， UL 248-13 ， 符合 RoHS 标准

