

## 特点

- 安装快速简单
- 提供红色或琥珀色
- 适用于各种信号应用
- 强大的闪烁信号灯
- 特别适用于室内和室外

## RS Pro 氙气信号灯、10 → 100 v 直流、20 → 72 v 交流、闪 光、螺柱安装、表面安装

RS 号: 187-9654



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro 工业氙气信号灯、一系列高质量闪光信号灯特别适用于需要低成本、节能信号解决方案的各种安全和过程控制应用。此系列 **Durable flashing beacon** 提供红色和琥珀色、具有不同的电压和电流消耗、以满足您的需求。该装置完全组装提供、可通过 2 个螺柱固定安装快速、轻松地安装。简单的设计使您可以轻松地将氙气信号灯安装到墙壁或类似表面上。RS Pro 系列闪光信号灯适用于轻型和重型工业信号应用、可产生强大的闪光光源、用于信号危险和紧急情况。

## 提供什么颜色？

RS Pro 氙气信号灯系列提供以下颜色和电压：

- [1879652](#) (琥珀色) 18-15mm 30Vdc (电压) 40mA \* (电流消耗)
- [1879653](#) (红色) 18-15mm 30Vdc (电压) 40mA \* (电流消耗)
- [1879654](#) (琥珀色) 10-20x 100Vdc 和 20-20x 72Vac (电压) 110mA \* (电流消耗)
- [1879651](#) (红色) 10-15mm 100Vdc 和 20-72Vac (电压) 110mA \* (电流消耗)
- [1879648](#) (琥珀色) 115 / 230Vac (电压) 100mA / 50mA (电流消耗)
- [1879650](#) (红色) 115 / 230Vac (电压) 100mA / 50mA (电流消耗)。

## 一般规格

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 灯泡类型      | 氙气灯              |
| 轻效        | 闪烁               |
| 镜头颜色      | 琥珀色              |
| 安装        | 表面安装固定板, M4studs |
| 磁性类型      | 否                |
| 外壳颜色      | 黑色               |
| 灯包括       | 是的               |
| 多功能       | 否                |
| led 指示灯数量 | 1                |

## 电气规格

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 电源电压 | 10Vdc 至 100 vdc , 20Vac 至 72Vac |
| 当前类型 | 直流、交流                           |
| 电流消耗 | 110mA                           |

## 机械规格

|      |           |
|------|-----------|
| 尺寸   | 50mm (h)  |
| 基座直径 | 76mm      |
| 安装样式 | 螺柱安装、表面安装 |

## 保护类别

|       |       |
|-------|-------|
| ip 等级 | IP 64 |
|-------|-------|

## 认证

|      |            |
|------|------------|
| 符合标准 | 符合 RoHS 标准 |
|------|------------|





Image 1

