

## 特点

- PFA Teflon® 绝缘扁平双绞线
- 单对 PFA 绝缘导线，平放，带 PFA 护套
- 优良的机械强度和柔韧性
- 容差等级 1、确保最佳精确度

## RS Pro 电缆、k 型、100m

RS 库存号: 611-806



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

深受信赖的 RS Pro pro 提供一系列高质量和超值热电偶延长电缆。这些延长线按照工业标准制造、是延长温度探头和提供读数的仪器之间距离的出色解决方案。

## 一般规格

热电偶类型	k
屏蔽 / 未屏蔽	非屏蔽
绝缘材料	pfa
电缆形状	多核
绞线数	7
内核数	2 芯线
符合标准	iec 584-3
应用	医疗 - 研究 dna 和皮下插入以检测肿瘤；车辆诊断 - 用于监测和调整因素、如电池健康状况、排气读数、火花塞功能和制动性能；锅炉、加热传感器和烤箱中的温度读数；食品温度计、工业探头和传感器

## 机械规格

长度	50m
芯线束	7/0.2mm
绞线尺寸	0.2mm
部分	0.219mm <sup>2</sup>

最低工作温度	-75°C
最高工作温度	260°C

## 认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------



## 热电偶和延长线



T/C Type	Conductors	mm <sup>2</sup>	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
KX	1/0.3mm	0.072	+Green/-White	Green	5 metres		<b>185-3019</b>
KX	1/0.3mm	0.072	+Green/-White	Green	10 metres	70657118	<b>827-5729</b>
KX	1/0.3mm	0.072	+Green/-White	Green	25 metres	70646169	<b>611-8012</b>
KX	1/0.3mm	0.072	+Green/-White	Green	50 metres	70657116	<b>827-5722</b>
KX	1/0.3mm	0.072	+Green/-White	Green	100 metres	70657117	<b>827-5726</b>
KX	7/0.2mm	0.219	+Green/-White	Green	10 metres	70657115	<b>827-5716</b>
KX	7/0.2mm	0.219	+Green/-White	Green	25 metres	70646166	<b>611-7980</b>
KX	7/0.2mm	0.219	+Green/-White	Green	50 metres	70646168	<b>611-8006</b>
KX	7/0.2mm	0.219	+Green/-White	Green	100 metres	70657113	<b>827-5710</b>
EX	7/0.2mm	0.219	+Purple/-White	Purple	10 metres		<b>136-5865</b>
JX	7/0.2mm	0.219	+Black/-White	Black	10 metres	70657119	<b>827-5732</b>
JX	7/0.2mm	0.219	+Black/-White	Black	25 metres	70646171	<b>611-8034</b>
JX	7/0.2mm	0.219	+Black/-White	Black	50 metres		<b>611-8056</b>
JX	7/0.2mm	0.219	+Black/-White	Black	100 metres	70657122	<b>827-5741</b>
TX	7/0.2mm	0.219	+Brown/-White	Brown	10 metres	70657120	<b>827-5735</b>
TX	7/0.2mm	0.219	+Brown/-White	Brown	25 metres	70646173	<b>611-8028</b>
TX	7/0.2mm	0.219	+Brown/-White	Brown	50 metres	70646172	<b>611-8040</b>
TX	7/0.2mm	0.219	+Brown/-White	Brown	100 metres	70657121	<b>827-5738</b>
NX	7/0.2mm	0.219	+Pink/-White	Pink	10 metres	70657123	<b>827-5744</b>
NX	7/0.2mm	0.219	+Pink/-White	Pink	25 metres	70646174	<b>611-8062</b>
NX	7/0.2mm	0.219	+Pink/-White	Pink	50 metres	70657124	<b>827-5748</b>

RS067/0419

Ø 内部:

## 热电偶和延长线

