

## 特点

- 高工作温度 -60 至 180°
- 柔性和弹性
- 耐臭氧和紫外线
- 抗霉
- 自熄灭

## RS Pro 橡胶黑色保护套管、直径 1.2mm、长度 15m

RS 号: 252-1688



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 推出一系列高质量硅橡胶电缆套管或电缆管道，适用于电缆和线束的绝缘、保护和整理应用。这种硅橡胶套管具有柔性和弹性，因此特别适用于受限空间的电缆应用。硅橡胶采用后固化以提高稳定性，并且能够耐受高温，还具有耐臭氧和防紫外线的性能。这些特性使得此电缆套管可用于严苛的环境中。套管易于使用，只需按尺寸切割，并将电线或电缆穿过套管即可

## 一般规格

材料	硅橡胶
颜色	黑色
编织	否
火灾行为	自熄灭
应用	实验室、化学加工、设备制造、医疗和制药、汽车和航海应用、建筑和建筑行业、食品和饮料行业

## 机械规格

套管直径	1.2mm
套管长度	15m
壁厚	0.5mm

属性	典型值
介电强度	20kV/mm
拉伸强度	60kg/cm <sup>2</sup>
断裂伸长率	250%

## 操作环境规格

工作温度范围:	-60°C 至 180°C
最低工作温度	-60°C
最高工作温度	180°C

## 认证

合规性 / 认证	符合 RoHS 标准
符合标准	bs 2848 180T BS DIG 型



DIMENSIONS	
Supplied Diameter (mm)	Wall Thickness (mm)
0.5	0.5
1	0.5
1.5	0.5
2	0.5
3	0.5
4	0.5