


## 特点

- 矩形
- 尺寸 150 x 300 mm
- 包含 5 个单独元件
- 可链接为单个 150 x 300 mm、30 v 直流 150 w 装置或单独使用

## RS Pro 加热垫、150 w、150 x 300mm、30 v 直流

RS 号: 731-388



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS Pro 加热垫的额定电压为 30 v 直流、额定功率为 150 w 、 Peak 额定温度为 +300°C 这款硅加热垫为矩形、尺寸为 150 x 300 mm 。它设计用于难以应用标准加热方法的区域。此垫为自黏式、且具有蚀刻箔元件嵌入在玻璃布支撑的橡胶化合物中。它具有焊接垫连接

## 一般规格

垫形状	矩形
应用	加热器生产；汽车工业；玻璃强化塑料维修；加热中 / 低温桶、油缸、平板、水盆或食品加工机械
粘性衬背	是的
加热器元件	硅酮
导联类型	聚四氟乙烯绝缘引线

## 电气规格

额定功率	150W
电源电压	30V 直流

## 机械规格

矩形垫尺寸	150mm x 300mm
厚度	1.4mm
引线长度	500mm

操作环境规格

Peak	+300°C
------	--------

认证

合规性 / 认证	ce / 2011/65/eu 和 2015/863
----------	----------------------------

