

特点

- 公制螺纹杆
- 符合 DIN975 标准
- A2 级 18/8 不锈钢
(类型 304 S15)
- 可在高达 800°C 的温度下使用
- 适用于大多数食品、
医疗、化学、建筑和
电子应用

RS Pro 不锈钢螺纹杆、 M8 、 1m

RS 号 280408



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这些 1m 不锈钢公制螺纹杆完全螺纹且由 A2 级不锈钢制成、提供各种螺纹尺寸： m3 （ rs : 280363 ）、 M4 （ rs : 280379 ）、 M5 （ rs : 280385 ）、 M6 （ rs : 280391 ）、 M8 （ rs : 280408 ）、 M10 （ rs : RS RS M12 RS RS RS RS M16 RS RS 289089 ）和 M20 （ RS 289095 ）。

一般规格

螺纹尺寸	M8
材料	不锈钢
不锈钢类型	A2 304
表面	普通
应用	建筑项目、木材、金属、

机械规格

螺纹长度样式	全螺纹
长度	1m

认证

符合标准	din 975
------	---------



RS Stock No.	Size	Length
280363	M3	1m
280379	M4	1m
280385	M5	1m
280391	M6	1m
280408	M8	1m
280414	M10	1m
280420	M12	1m
289089	M16	1m
289095	M20	1m