

特点

- 高效率和高功率密度
- 大型背光 Lcd 面板包括输出和参数视图
- 电压 / 电流 / 功率设置
- 步进风扇速度控制

RS Pro 台式电源、200W、1 输出、0 → 40V 5A

RS 号: 123-3570



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 系列高质量可编程开关电源。作为 ips 系列电源的一部分、这些电源具有适用于各种应用的一系列功能。

一般规格

类型	数字
显示数量	1
输入连接器	IEC320
输出连接器	插入式端子块 Terminal (插件)
输出数	1
分辨率	电压: 10mV / 电流: 2mA
锁定键	是的
保护	操作过、ocp、otp、opp
接口	RS-232C
应用	实验室和教育机构

电气规格

电源电压	115VAC,230VAC
输出电压	0V 至 40V
输出电流	5A
额定功率	200W
负载调节	电压: $\leq 10\text{mV}$ / 电流: ≤ 5 毫安
线路调节	电压: $\leq 0.05\%$ / 电流: $\leq 0.05\%$
脉动 (20Hz - 20m)	电压: $\leq 20\text{mVrms}$ / 电流: $\leq 10\text{mArms}$

机械规格

尺寸	225mm x100mm x305mm
长度	305mm
宽度	225mm
高度	100mm
重量	大约 4kg

操作环境规格

最低温度	0°C
最高温度	40°C
工作温度	0°C - 40°C

仪表规格

类型	lcd 显示屏
电压分辨率	10mV
当前分辨率	2mA
回读精度	电压 \pm (读数的 0.05% + 3digits) ; 电流 \pm (读数的 0.1% + 5digits)

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------

