

## 特点

- 额定电流为 4A
- 可以折断以获得所需的长度
- 0.635mm 方形引脚、用于通用连接
- 印刷电路板管座非常适合原型设计和永久解决方案
- **Faster** 和更高效地连接板和电线

## RS Pro 、 1 排、直向引脚管座

RS 号: 251-8632



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

我们 RS Pro 印刷电路板管座系列是无罩管座、带 0.635mm 方形引脚。它们的间距为 2.54mm，由 UL94V-0 黑色玻璃填充的聚对苯二甲酸丁二醇酯制成。触点镀有纯亮锡。RS PRO 印刷电路板管座是通孔焊接端接，易于永久使用。

需要不同的尺寸？

尺寸 1： [251-8301](#)、 [251-8373](#) 3.0mm x 4.6mm  
 尺寸 2： [251-8317](#)、 [251-8389](#) 4.3mm x 2.7mm  
 尺寸 3： [251-8339](#)、 [251-8395](#) 5.7mm x 7.6mm  
 尺寸 4： [251-8345](#)、 [251-8402](#) 5.7mm x 12.7mm  
 尺寸 5： [251-8632](#)、 [251-8648](#) 7.0mm x 3.0mm  
 尺寸 6： [251-8351](#)、 [251-8418](#) 12.7mm x 3.1mm  
 尺寸 7： [251-8367](#)、 [251-8424](#) 14.7mm x 2.9mm

## 一般规格

联系人数量	36
行数	1
身体方向	直向
有罩 / 无罩	无罩
终止方法	焊接
触点材料	黄铜
触点镀层	锡
模制材料	PBT
易燃性	UL94V-0
颜色	黑色

## 电气规格

额定电流	4.0A
------	------

## 机械规格


安装类型	通孔
节距	2.54mm
销直径	0.635mm

## 操作环境规格


工作温度	-55. °c 至 125 °c.
------	-------------------

## 认证

合规性 / 认证	ul 、 rohs
----------	-----------



**Dimensions:**



Dimensions for Straight Headers		
	A (Above) (mm)	B (Below) (mm)
Size 1 251-8301, 251-8373	3.0	4.6
Size 2 251-8318, 251-8389	4.3	2.7
Size 3 251-8339, 251-8395	5.7	7.6
Size 4 251-8345, 251-8402	5.7	12.7
Size 5 251-8632, 251-8648	7.0	3.0
Size 6 251-8351, 251-8418	12.7	3.1
Size 7 251-8367, 251-8424	14.7	2.9

Current Rating	4 A max
Temperature Range	-55° C to +125 ° C
Pin Material	Tin Plated Brass
Insulation	PBT 30% Glass UL94V-0
Pin Size	0.64mm Square