


特点

- 3/4x 8in 插座组件
- 铬钒钢结构
- 喷砂处理表面
- 套筒压印、带尺寸、可快速识别
- 完整的 Allen 扳手套件

RS Pro 机械工具套件、带箱

RS 号: 829-6561



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 高质量 72 件装 3/8 in. 套筒和手动工具套件，安装在吹制成型的手提存储箱中，构成一个完整的综合工具套件。工具质地优良，工具箱便于携带，用途广泛且耐用，专为每个单独组件制作带切口的插槽。该套件包含基本和实用的螺丝刀、套筒、扳手和钳子以及其他附件。工具采用高级铬钒钢制成，坚固耐用，可多年使用。每个工具在箱中都有自己确定的位置，让您能够始终合理有序地使用。

一般规格

设置类型	机械
设置内容	刀头、锤子、六角扳手、刀、钳子、棘齿、螺丝刀、插座、扳手
件数	73
存储类型	外壳
应用	维修、维护、diy 项目

套件包含

名称	数量
3/10mm 8in 快速释放套筒棘齿	1
3/4r 8in 火花塞套筒: 16mm	1
3/4r 8in 扩展: 75mm	1
3/4x 8in 万向接头	1
3/8in 8in 套筒: 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm	14
六角扳手套件: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	9
300g 锤子	1
160mm 长嘴钳	1
180mm 组合钳	1
250mm 水泵钳	1
200mm 可调扳手	1
组合扳手: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm	11
一字螺丝刀: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38mm	3
phillips 螺丝刀: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38mm	3
刀头螺丝刀	1
phillips 刀头: PH0、PH1、PH2、PH3	4
米字刀头: Pz0、PZ1、PZ2、PZ3	4
torx 刀头: T10、T15、T20、T25、T30	5.
一字刀头: 3、4、5、6、7mm	5.
六角刀头: 3、4、5mm	3
实用刀	1
磁性拾取	1
5m 卷尺	1

认证

vde / 1000V 认证	否
----------------	---

