


特点

- 各种螺丝刀尺寸
- 各种螺丝刀类型
- 高质量铬钼钒钢
- 三年保修
- 手柄上的孔特别适用于悬挂

RS Pro phillips 、米字、一字锥形、一字平行螺丝刀套件、 18 件装

RS 号: 459-3972



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

我们的 RS PRO 专家品质 18 件装螺丝刀套件采用耐用的铬钼和铬钒钢设计和制造。易于抓握的大号手柄触感柔软，但经久耐用。我们的螺丝刀套件在设计时考虑了专业工程师和爱好者的需求，具有各种刀尖类型、尺寸和长度，可为大多数机械和 DIY 应用提供解决方案。

一般规格

螺丝刀类型	工程部门
件数	18
烙铁头类型	phillips、米字、一字锥形、一字平行
设置内容	<p>4pc - 平口一字螺丝刀、带红色 / 黑色双头 注塑手柄 尺寸 5.0x75mm 5.0x100mm 6x 150mm 圆粗： 6x 40mm</p> <p>4pc - 平行刀头一字螺丝刀、红色 / 黑色双注塑手柄 尺寸 3.0x50mm 3z100mm 3x 150mm 5x 200mm</p> <p>4pc - 米字螺丝刀、带红色 / 黑色双注塑手柄 尺寸 0 号 x 75mm 1 号 x75mm 2 号 x 100mm 圆柄编号 .2 x 40mm</p> <p>1pc - vde 绝缘米字螺丝刀、采用红色 / 黑色双注塑 手柄 规格 1 号 x80mm</p> <p>5pc 十字螺丝刀、带红色 / 黑色双注塑手柄 尺寸 编号 0x 50mm 1 号 x75mm 2 号 x 100mm 编号 3x 150mm 圆柄 1 号 x 40mm (从尖端拆下磁铁)</p>
应用	diy、建筑、汽车、管道、工业、工程

尖端尺寸	一字平行：3mm；3mm；3mm；5mm； 一字锥形（短柄）：5mm；5mm；6mm；6mm； phillips（短柄）：PH0；PH1；PH2；PH3； PH1； 米字（套管）：Pz0；PZ1； 米字（短柄）：PZ2
桨叶材料	phillips 和米字刀头：铬钼钒钢（s-2） 一字头：铬钒钢（#6155）
手柄材料	聚丙烯 / tpr
刀片表面	镀铬表面和磷酸盐黑色尖端
硬度	phillips 和米字尖端：热处理达到 hrc 58-62 度 一字刀头：热处理达到 hrc 52-56 度

认证

合规性 / 认证

扭矩尺寸和量规测试符合 BS2559 标准

