

特点

- 模制开关箱、带 2 个开槽固定孔
- 坚固的密封开关

RS PRO 簧片开关矩形 175V , CO , 400mA

RS 库存号: 811-0748



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 形磁性接近簧片开关、为定位或限位感应应用提供简单且经济高效的解决方案。簧片开关通常用于执行线性执行器开关、安全系统开关和门开关等功能。

选项包括：

811-0748 - 接近开关 - 基于簧片的转换触点

811-0736 - 接近开关 - 常开触点

811-0745 - 矩形封装磁铁

一般规格

切换形状	矩形
正常状态配置	CO
风格	转换
应用	位置感应、线性执行器、安全开关、安全防护装置 / 设备

电气规格

切换距离	最小 8.0mm
Terminal	导线
电缆	3 x 20 AWG , 蓝色, 红色和白色

联系数据	20°C 时的条件	最小	典型值	最大
最大电流				400mA
最大交流电压	交流			175V
最大直流电压	直流			175V
触点电阻	以 40% 过速测量			120 m Ω
击穿电压		200V		

机械规格


尺寸	28.5mm x 19mm x 6.8mm
长度	28.5mm
深度	6.8mm
宽度	19mm
总长度	328.5mm


操作环境规格

最高工作温度	-40°C
最低工作温度	105°C


认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------





DIMENSIONS



Drawings not to scale
All dimensions in mm nominal