

特点

- 6.3mm x 32mm 保险管尺寸
- F 速度等级
- 形状为圆柱形
- HBC (高断开电流) 熔断器

RS Pro ， 2A 陶瓷管形熔丝， 6.3 x 32mm ， 速度 FF

RS 库存号： 247-3955



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 提供此系列的微型陶瓷管形熔断器，它们是超快速熔断器 (FF) 或快熔式熔断器 (F)。超快速熔丝在更高温度下工作，因此特别适合为半导体设备提供电路保护。快熔式熔断器特别适用于保护不太敏感的组件。

一般规格

保险丝转速	FF
主体材料	陶瓷
尺寸指定	微型
应用	工业、商业、家庭 / 住宅、汽车

电气规格


额定电流	20A
额定电压	500V 交流
高断开容量	是的
断开容量（最大额定电压时）	50kA @ 交流 500V
压降	300mV
功耗	11W
I ² t 值	46 a ² ·s

机械规格

保险丝尺寸	6.3 mm x 32 mm
总长度	32mm
直径	6.3mm

认证

合规性 / 认证	ul、rohs
----------	---------



Time-Current Characteristics

