



PTFE 绝缘设备用线 TYPE B 19/0.15

产品规格书

RS PRO 货号:
从 8417392~8417437



规格:

导体				绝缘厚度 (mm)		绝缘直径 (mm)		导体电阻 (Ω/Km, at 20°C)	电缆重量	额定电流 (A)
AWG	面积 (mm²)	直径 (mm))	根数 (mm)	最小 值.	最大 值.	最小 值.	最大 值.	镀银线	最大值 (Kg/Km)	Max.
22	0.336	0.75 0	19/0.15	0.20	0.25	1.15	1.35	58.60	5.44	8.0
*电流额定值基于 40°C 的温升（自由空气中的单线）										

特征:

参考标准: BS 3G 210:1996

额定电压: 600 Vrms

工作温度 (°C): -75 to 200 °C

结构:

内导体:镀银铜

绝缘: PTFE



RS 料号	产品描述
8417392	PTFE B 19/0.15 粉色 25m
8417396	PTFE B 19/0.15 红色 25m
8417399	PTFE B 19/0.15 黑色 25m
8417403	PTFE B 19/0.15 粉色 100m
8417406	PTFE B 19/0.15 黄色 25m
8417409	PTFE B 19/0.15 黑色 100m
8417412	PTFE B 19/0.15 红色 100m
8417415	PTFE B 19/0.15 白色 100m
8417419	PTFE B 19/0.15 黄色 100m
8417421	PTFE B 19/0.15 蓝色 100m
8417425	PTFE B 19/0.15 绿色 100m
8417428	PTFE B 19/0.15 橙色 100m

8417434	PTFE B 19/0.15 棕色 100m
8417437	PTFE B 19/0.15 灰色 100m