

特点

- 快速安装
- 坚固的粘性基座
- 用于电缆整理
- 4 路设计

RS Pro 粘式黑色电缆扎带固定座 38 mm x 38mm 、最大 10.2mm 。 电缆扎带宽度

RS 号： 730-0335



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

此粘性电缆扎带底座用作锚固点，使用电缆扎带将电缆固定到另一个表面。为了增加支撑力，为螺钉提供了安装孔。一旦安装后，其 4 路设计可以使电缆垂直或水平穿过电缆扣。

此类底座由尼龙 6.6 制成（也称为尼龙 66），阻燃等级为 UL94 V-2，特别适用于防火性能要求高的应用。电缆扎带底座是专门为电缆和电线设计的，用来保护电缆安全、识别电缆和使其保持整洁。

一般规格

系列	hc
颜色	黑色
材料	尼龙 66
火灾行为	自熄灭
自黏式	是的
固定方法	螺钉安装
应用	电缆管理和整理

机械规格

长度	38mm
宽度	38mm
固定孔直径	5mm
接受电缆扎带宽度	10.2mm
高度	7.6mm

认证

符合标准	ul 94V - 2
------	------------

