

## 特点

- **iec-584-3 1 级容差**、  
以实现最佳精确度
- 微型插头，以实现快  
速和轻松连接
- 外露式焊接接点、以  
实现快速响应
- **Durable** 聚四氟乙烯  
聚四氟乙烯绝缘层、  
用于耐油
- 酸和液体、具有良好  
的机械强度和灵活性

## RS Pro 型热电偶长 5m 、直径 1/0.2mm → +260°C

RS 号: 123-6306



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供一系列 J 型、K 型和 T 型细线温度感应热电偶符合 IEC-584-3 标准，具有 1 级容差，以获得最佳性能。这些 K 型和 T 型细线温度传感器具有耐用的聚四氟乙烯 PTFE 绝缘 1 类 1/0.2 mm 双绞线引线。引线可与重新接线的微型扁平引脚插头端接，以实现快速、轻松的连接。这些热电偶具有外露的焊接接点，以实现快速响应时间。

一般规格

热电偶类型	k 型
温度测量范围	- 75°C 至 260°C
建筑	导线铺设扁平 pvc 绝缘、带整体 pvc 护套
应用	适用于航空应用、广泛用于高压灭菌器、测量、温度映射和 OEM

机械规格

探头直径	1/0.2mm
探头长度	5mm
端接类型	微型插头
补偿电缆长度	5m
重量	4KG

认证

合规性 / 认证	IEC-584-3
符合标准	ansi 、 iec



T/C Type	Conductors	Length	Termination	+Positive tail wire	-Negative tail wire code	Allied Code	RS order Code
'K'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Green	White	70643600	<b>363-0250</b>
'K'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Green	White		<b>110-4482</b>
'K'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Green	White		<b>123-6306</b>
'K'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Green	White		<b>123-6307</b>
'J'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Black	White	70643599	<b>363-0244</b>
'J'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Black	White		<b>123-6308</b>
'J'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Black	White		<b>123-6309</b>
'J'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Black	White		<b>123-6310</b>
'T'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Brown	White	70643601	<b>363-0266</b>
'T'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Brown	White		<b>123-6311</b>
'T'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Brown	White		<b>123-6312</b>
'T'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Brown	White		<b>123-6313</b>

T/C Type	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied code	RS order code
	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
<b>Compensating:</b>						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657082	827-5609
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641629	219-4551
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657080	827-5603
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70641630	219-4573
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657083	827-5612
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657086	827-5621
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70657087	827-5625
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657090	827-5634
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70651750	762-1152
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70657096	827-5656
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70646158	611-7902
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657097	827-5659
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70641641	219-4769
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70657093	827-5643
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657094	827-5647
K	7/0.2mm	+Green/-White		25 metres	70657207	827-6025
T	7/0.2mm	+Brown/-White		25 metres	70657209	827-6031
N	7/0.2mm	+Pink/-White		25 metres	70657210	827-6034
<b>Extension:</b>						
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657084	827-5615
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641729	236-3820
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657085	827-5619
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70646156	611-7889
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657088	827-5628
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	10 metres	70641640	219-4753
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	25 metres	70657078	827-5592
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	50 metres	70657079	827-5596
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	100 metres	70641737	236-3915
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	200 metres	70657081	827-5606
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	10 metres	70641637	219-4703
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	25 metres	70641734	236-3870
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	50 metres	70657095	827-5653
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	100 metres	70651749	762-1146
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	200 metres	70657098	827-5662
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	10 metres	70641635	219-4668
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	25 metres	70657091	827-5637
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	50 metres	70657089	827-5631
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	100 metres	70657092	827-5640

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656106	<b>814-0030</b>
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656111	<b>814-0049</b>
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656109	<b>814-0042</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656110	<b>814-0046</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656113	<b>814-0055</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656114	<b>814-0058</b>
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656104	<b>814-0024</b>
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656107	<b>814-0033</b>
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656108	<b>814-0036</b>
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	25 metres	70656121	<b>814-0080</b>
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	50 metres	70656126	<b>814-0099</b>
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	100 metres	70656124	<b>814-0092</b>
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	25 metres	70656125	<b>814-0096</b>
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	50 metres	70656128	<b>814-0106</b>
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	100 metres	70656129	<b>814-0109</b>

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
<b>Compensating:</b>						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657082	<b>827-5609</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641629	<b>219-4551</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657080	<b>827-5603</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70641630	<b>219-4573</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657083	<b>827-5612</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657086	<b>827-5621</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70657087	<b>827-5625</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657090	<b>827-5634</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70651750	<b>762-1152</b>
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70657096	<b>827-5656</b>
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70646158	<b>611-7902</b>
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657097	<b>827-5659</b>
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70641641	<b>219-4769</b>
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70657093	<b>827-5643</b>
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657094	<b>827-5647</b>

T/C Type	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied code	RS order code
<b>Extension:</b>						
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656102	<b>814-0018</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656105	<b>814-0027</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656103	<b>814-0020</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	25 m	70656096	<b>813-9995</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	100 m	70656098	<b>814-0005</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	200 m	70656099	<b>814-0008</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	25 m	70656119	<b>814-0074</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	100 m	70656122	<b>814-0083</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	200 m	70656123	<b>814-0086</b>
<b>Compensating:</b>						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656127	<b>814-0103</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656130	<b>814-0112</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656131	<b>814-0115</b>