

特点

- 极佳的电气连接
- 减少短路
- din 颜色编码环、易于识别套圈尺寸
- 尼龙绝缘套圈、可减少泄漏、爬电和气体侵入
- 镀锡铜管、提供极佳的导电性
- 压接 Terminal 可重复插入和拆下、不会有损 电线末端

RS Pro é s 压接靴带套圈、 8mm 引脚长度、2mm 引脚直径、 1.5mm² 电线尺寸、黑色

RS 号: 513-2613



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 系列优质法国彩色编码靴带套圈（也称为缆线端接线端子）、可提供条理清晰的端到多股电线端接。这些可靠的电线套圈可确保您具有正极 将电线连接 Terminal

合适的压接工具

用于电线尺寸范围为 0.25 至的套圈 6 毫米² 使用压接工具架库存号 [848-391](#)、带压接模具 [848-420](#)。
用于电线尺寸范围为 10 至的套圈 25 毫米² 使用压接工具库存号 [297-2935](#)。

一般规格

条目数	1
绝缘	绝缘
绝缘材料	尼龙
颜色	黑色
触点材料	铜
触点镀层	锡
Terminal	铜管
表面处理	镀锡板
绝缘颜色	黑色
套圈类型	法语
包装数量	10
应用	靴带套圈可用于插在螺钉接线端子和端子块上的多股电线。应用包括配电箱、断路器、电气控制面板以及任何需要多股电线连接的设备

电气规格

额定电流	9A
额定电压	300V

机械规格

最大电线尺寸 (mm ²)	1.5
最大电线尺寸 (awg)	16
引脚直径	2mm
引脚长度	8mm
总长度	14mm
重量	0.0520kg

操作环境规格


最高温度	105. °c.
------	----------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
----------	---------------



Drawing (mm):



Stock Number	F ± 0.50	L ± 1.00	W ± 0.30	B ± 0.50	D ± 0.10	C ± 0.10	Colour
513-2613	8	14.3	3.5	6.3	2	1.7	BLACK