

## 特点

- 316 不锈钢
- 150 磅配件
- bsp. 母
- 提供多种尺寸
- 90 度角

## RS Pro 90° 弯头 1in g ( p ) 母 x 1in g ( p ) 母

RS 号: 499-2975



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 提供一系列不锈钢螺纹管件，适用于需要牢固、可靠的管道连接的应用。广泛用于管道工程，因此水和天然气可在密封结构中流动。这些 90°弯头配件由耐用的 316 不锈钢制成，以确保在管道和软管作业中实现简单且牢固的连接。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

连接 1	1 in g 母
连接 2	1 in g 母
接头类型	弯管
接头方向	90°
螺纹规格 1	1 in
螺纹尺寸 2.	1 in
连接性别 1.	母
连接性别 2.	母
螺纹标准 1	g (并行)
螺纹标准 2.	G
材料	316 不锈钢
应用	所有房屋 (浴室、厨房等) 都有自来水、暖气或煤气、污水和地下网络、船舶、汽车发动机

## 机械规格

外径	1.62 in
----	---------

