

特点

- A2 304 型不锈钢具有良好的耐腐蚀性
- 可回收
- 非磁

普通不锈钢六角 M8 x 30mm 固定螺钉

RS 号: 520-223



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这些不锈钢六角紧定螺钉由深受 RS Pro 品牌提供、是紧固应用的多用途解决方案。可使用扳手或带合适套筒刀头的托扳手进行调整、它们提供易于接触的紧固件头、可在多个角度操作。它们由 A2 不锈钢制成、这意味着它们具有极佳的耐磨和抗撕裂性、甚至可安全用于食品生产应用。

一般规格

螺纹尺寸	M8
材料	不锈钢
表面	普通
螺钉类型	固定螺丝
头部形状	六路
驱动器类型	六路
防腐蚀	是的
应用	建筑、机器维修、室外家具、diy 项目

机械规格

长度	30mm
不锈钢类型	A2 304

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



RS Part No.	Thread Size	Length
520217	M8	25mm
520223	M8	30mm
520239	M8	40mm
520245	M8	50mm
520273	M10	25mm
520289	M10	30mm
520295	M10	40mm
520302	M10	50mm
520346	M12	40mm
520352	M12	50mm
520368	M12	60mm
1839124	M12	30mm
1839146	M12	50mm
2632255	M5	40mm