

## 特点

- 公制六角螺母
- 符合 DIN934 标准
- A4 级 18/8 不锈钢  
(类型 316 S16) – 耐久
- 良好的耐腐蚀和耐盐水性
- 易于紧固或拧松

## RS Pro 六角螺母、本色、 M6

RS 号: 189-591



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO A4 不锈钢六角螺母具有较高的耐蚀和防腐性，特别适用于化学加工设备和海洋环境中。这些螺母是最常见的六角形紧固件，具有内螺纹，可拧在螺栓或六角带帽螺钉的柄上。

这些 RS PRO 六角螺母紧固件有多种螺纹尺寸：

- 248-4551 – M2
- 248-4567 – M2.5
- 189-563 – M3
- 189-579 – M4
- 189-585 – M5
- 189-591 – M6
- 189-608 – M8
- 189-614 – M10
- 183-9045 – M12
- 248-4573 – M16
- 248-4589 – M20

## 一般规格

螺纹尺寸	M6
材料	不锈钢
类型	已满
表面	普通
应用	化学加工设备、海洋环境、汽车应用、建筑行业、一般行业、机械、车间

## 机械规格

宽度	10mm
不锈钢类型	A4 316
规格	DIN 934



RS Part No.	Thread Size	Width
189563	M3	5.5mm
189579	M4	7mm
189585	M5	8mm
189591	M6	10mm
189608	M8	13mm
189614	M10	17mm