


特点

- 各种螺丝刀尺寸
- 各种螺丝刀类型
- 高质量铬钼钒钢
- 三年保修
- 手柄上的孔特别适用于悬挂

RS Pro 螺母扳手螺母起子套件、7 件装

RS 号: 460-1758



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

我们的 RS PRO 专家品质 18 件装螺丝刀套件采用耐用的铬钼和铬钒钢设计和制造。易于抓握的大号手柄触感柔软，但经久耐用。我们的螺丝刀套件在设计时考虑了专业工程师和爱好者的需求，具有各种刀尖类型、尺寸和长度，可为大多数机械和 DIY 应用提供解决方案。

一般规格

螺丝刀类型	工程部门
件数	18
烙铁头类型	phillips、米字、一字锥形、一字平行
设置内容	7pc 螺母扳手螺丝刀、带红色 / 黑色 tpv/pp 双注塑手柄 尺寸：4mm（RS 号 499-2391） 5mm（RS 号 499-2379） 5.5mm（RS 号 499-2341） 6.0mm（rs 库存号 499-2385） 7.0mm（RS 号 499-2329） 8.0mm（RS 号 499-2335） 10mm（rs 库存号 499-2357） （刀片长度：125mm、总长度 - 245mm、从中取出磁铁钢刀片）
应用	diy、建筑、汽车、管道、工业、工程

机械规格

尖端尺寸	一字平行： 3mm ; 3mm ; 3mm ; 5mm ; 一字锥形（短柄）： 5mm ; 5mm ; 6mm ; 6mm ; phillips（短柄）： PH0 ; PH1 ; PH2 ; PH3 ; PH1 ; 米字（套管）： Pz0 ; PZ1 ; 米字（短柄）： PZ2
桨叶材料	phillips 和米字刀头： 铬钼钒钢（ s-2 ） 一字头： 铬钒钢（ #6155 ）
手柄材料	聚丙烯 / tpr
刀片表面	镀铬表面和磷酸盐黑色尖端
硬度	phillips 和米字尖端： 热处理达到 hrc 58-62 度 一字刀头： 热处理达到 hrc 52-56 度

认证

合规性 / 认证	扭矩尺寸和量规测试符合 din 3125 标准
----------	-------------------------

