

## 特点

- 玻璃熔丝（玻璃主体、镀镍黄铜盖）
- 5mm x 20 mm 碳粉盒尺寸
- F 速度等级
- 符合 RoHS 且无铅

## RS Pro 3.15a 玻璃熔断器、5 x 20mm、速度 f

RS 号： 563-491



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

这种管型熔断器设计符合国际 (IEC) 标准，可在全球范围内使用。它有筒式和轴向引线型它们特别适合为设备或内部电路提供保护，防范短路和过电流。它们设计为强度较低的组件，当过大的电流通过时将会熔断。当熔断器烧断时，就需要更换熔断器才能使电路连接，并使电流流动。

## 一般规格

导联线	镀锡引线铜、直径 Ø0.8mm μ m
保险丝转速	F
主体材料	玻璃主体 / 镀镍黄铜盖
应用	工业、商业、家庭 / 住宅、汽车

## 电气规格

额定电流	3.15A
额定电压	250V 交流

## 机械规格

保险丝尺寸	5mm x 20mm
总长度	20mm
直径	5mm

## 操作环境规格

最高工作温度	125°C
--------	-------

最低工作温度	-55°C
--------	-------

认证

合规性 / 认证	ul BSI, 也可以通过其他方式
----------	-------------------




UFE

UFE-A



Drawing (mm):



**Electrical Characteristic:**

Rated Current	1.5In		2.1In		2.75 In		4 In		10 In	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
63mA~100mA	60 min	30 min	10 ms	500 ms	3 ms	100 ms	20 ms			
125mA~6.3A	60 min	30 min	50 ms	2 sec	10 ms	300 ms	20 ms			
8A~10A	30 min	30 min	50 ms	2 sec	10 ms	400 ms	40 ms			