

特点

- 电缆保护
- 开槽结构
- 由于具有自熄灭特性、显著降低火灾风险
- 插槽间隙为 8mm

RS Pro 灰色一字面板线槽 - 窄槽，宽 40 mm x 深 40 mm，长 1 m，PVC

RS 库存号： 879-3725



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

由 RS Pro 为您提供的这款开放式槽 PVC 电缆线槽用途广泛且经济实惠。此电缆线槽可在任何需要电缆保护的应用中使用，它具有灵活的插槽，可轻松滑入和滑出电缆盖。开放式槽结构还可使电缆在任何位置穿过线槽和从线槽中拉出。该线槽由高耐冲击，防翘曲 PVC 制成，自熄灭等级为 UL94-V2。这意味着该线槽具有安全和长寿命的特点，适用于商业应用。无论您是要通过配电盘为 IT 应用布线，还是为繁忙的办公室或工厂车间排布电源和网络线缆，这款电缆线槽都是理想的选择。所有型号均高度可靠且质量放心。

一般规格

线槽 / 链类型	一字面板线槽
材料	pvc
颜色	灰色
火灾行为	自熄灭
应用	提供的 PVC 线槽采用 Advanced 挤压工艺开发，可实现平稳的过程流，并确保符合最终产品国际质量标准

机械规格

长度	1m
宽度	40mm
深度	40mm
插槽类型	打开
槽间隙	8mm

操作环境规格


最高工作温度

85°C

认证

符合标准

CSA 认证, 符合 RoHS 标准, UL 94 V-2, E97527



RS Article No	W(mm)	H(mm)	A	Slot	Length
879-3741	40	60	17.5	4mm	1M
879-3747	40	80	17.5		
879-3750	60	80	27.5		
879-3725	40	40	17.5	8mm	
879-3731	40	60	17.5		
879-3738	40	80	17.5		
879-3744	60	80	27.5		