

特点

- 耐热
- 易于使用且快速安装
- UL 94V-2 易燃性等级
- 提供黑色和本色
- 适用于多种用途

RS PRO 黑色尼龙热稳定电缆 扎带， 142mm x 2.5mm

RS 库存号： 811-1574



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 热稳定电缆扎带由尼龙 66 (也称为尼龙 6.6) 制成，设计用于高达 105°C 的高温应用。这些电缆扎带是用于将物体固定在一起的紧固件，最常用于电缆或电线，是一种一体式自锁紧固件。它们用于像带子一样保持电缆的规整，提供各种尺寸。

电缆扎带的设计包括一个头部，该头部提供拉动扎带穿过的槽，以形成环路。可以将扎带从槽中拉出，直到达到首选环路，然后切断多余的扎带。

一般规格


类型	热稳定
颜色	黑色
材料	Nylon66
应用	将电线捆绑在一起，应用于汽车工业，运输，航空工业等行业
耐受	耐热性
防紫外线	是 / 否
最高工作温度	105°C
火灾行为	阻燃
数量	100

机械规格


长度	142mm
宽度	2.5mm
拉伸强度	78.4N
最大捆绑包强度	35mm

认证

符合标准	ul 94V - 2
------	------------



Material: UL 94V-2 Nylon 66(Heat Stabilized Black)



RS Article No	SIZE	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		COLOR	Packsize
			lbs	kgs		
8111571	203x2.5	55	18	8	Black	100
8111574	142x2.5	35	18	8		
8111577	100x2.5	22	18	8		
8111580	150x3.6	36	40	18		
8111583	180x4.8	39	50	22		
8111587	180x3.6	46	40	18		
8111593	285x3.6	73	40	18		
8111596	203x3.6	52	40	18		
8111599	292x3.6	82	40	18		
8111603	203x4.6	52	50	22		
8111606	550x12.7	159	250	114		