

特点

- 316 不锈钢
- 150 磅配件
- 康体管锥形螺钉端
- 提供多种尺寸
- s/40 管六角塞

RS Pro 形塞 3/60t r (t) 公 4in

RS 号: 499-3473



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。


RS PRO 提供一系列不锈钢螺纹管件，适用于需要牢固、可靠的管道连接的应用。广泛用于管道工程，因此水和天然气可在密封结构中流动。这些六角塞头配件由耐用的 **316** 不锈钢制成，以确保在管道和软管作业中实现简单且牢固的连接。所有型号均高度可靠且质量放心。

一般规格

连接 1	3/4 in r 公
形状	六角
接头类型	插头
螺纹规格 1	3/4in
连接性别 1.	公
螺纹标准 1	r (锥形)
材料	316 不锈钢
应用	所有房屋 (浴室、厨房等) 都有自来水、暖气或煤气、污水和地下网络、船舶、汽车发动机

机械规格

长度	0.92in
----	--------



Standard Pattern

SIZE	1/8"		1/4"		3/8"		1/2"		3/4"		1"		1-1/4"		1-1/2"		2"		2-1/2"		3"		4"	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in										
H	10.5	0.41	12	0.47	13.5	0.53	16	0.63	16.5	0.65	19	0.75	21	0.83	21	0.83	22.8	0.9	29	1.14	29.3	1.15	30.8	1.21
L	16.2	0.64	18	0.71	19.5	0.77	22.6	0.89	23.3	0.92	26.8	1.06	30.5	1.2	30.8	1.21	34	1.34	40.5	1.59	41.7	1.64	44.8	1.76
W	13.2	0.52	16.6	0.65	19.3	0.76	25.2	0.99	29.7	1.17	36.5	1.44	45.3	1.78	51.4	2.02	62.5	2.46	79.5	3.13	92	3.62	117.5	4.63

Tolerance: $\pm 0.5\text{mm}$ (1/8"~2")
 $\pm 0.8\text{mm}$ (2-1/2"~4")