

## 特点

- 扁平且灵活
- 提供整洁的布线解决方案
- 提供从 10 路到 64 路的多种方式
- 颜色编码—一个边缘有红色条纹，以避免反向连接

## RS Pro 非屏蔽扁平带状电缆、 63.63 mm 宽、 30m

RS 库存号： 360-093



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro 系列扁平带状电缆，适合与所有常见的 IDC 连接器一起使用。适用于所有常用的 IDC 连接器。由灰色 PVC 薄膜层之间层压的平行绞合镀锡铜线导体组成，形成扁平带状电缆，适用于 Speedbloc® 绝缘位移连接器。一条边有一个红色标记，用于指示第一根导线。导线之间可撕开分为多种方式。颜色编码便于电路跟踪和布线、同时层压板可确保精确对准和导线间距、这在与连接器组装过程中至关重要。

带状电缆选项包括：

<a href="#">289-9846</a>	- 10 路，	12.7mm x 5m
<a href="#">289-9852</a>	- 14 路，	17.8mm x 5m
<a href="#">289-9874</a>	- 16 路，	20.3mm x 5m
<a href="#">289-9896</a>	- 20 路，	25.4mm x 5m
<a href="#">289-9919</a>	- 25 路，	31.8mm x 5m
<a href="#">289-9925</a>	- 26 路，	33mm x 5m
<a href="#">289-9931</a>	- 34 路，	43.2mm x 5m
<a href="#">289-9969</a>	- 37 路，	47mm x 5m
<a href="#">289-9975</a>	- 40 路，	50.8 mm x 5 m
<a href="#">289-9981</a>	- 50 路，	63.5mm x 5m
<a href="#">289-9997</a>	- 64 路，	81.3mm x 5m
<a href="#">360-093</a>	- 10 路，	12.7mm x 30m
<a href="#">360-100</a>	- 14 路，	17.8 mm x 30m
<a href="#">360-223</a>	- 15 路，	19.1mm x 30m
<a href="#">360-116</a>	- 16 路，	20.3mm x 30m
<a href="#">360-122</a>	- 20 路，	25.4mm x 30m
<a href="#">360-138</a>	- 24 路，	30.5mm x 30m
<a href="#">360-144</a>	- 25 路，	31.8mm x 30m
<a href="#">360-150</a>	- 26 路，	3mm x 30m
<a href="#">360-166</a>	- 34 路，	43.2mm x 30m
<a href="#">360-172</a>	- 36 路，	45.7mm x 30m
<a href="#">360-188</a>	- 37 路，	47mm x 30m
<a href="#">360-194</a>	- 40 路，	50.8mm x 30m
<a href="#">360-201</a>	- 50 路，	63.5mm x 30m
<a href="#">360-217</a>	- 64 路，	81.3mm x 30m

### 一般规格

电缆形状	功能区
路数	10
hi-flex	否
屏蔽 / 未屏蔽	非屏蔽
护套	否
护套颜色	灰色
应用	计算机中的内部外围设备、如硬盘驱动器

### 电气规格

额定电压	300V
特性阻抗	105Ohm
电容	49.2pF/m
高密度	否

### 机械规格

节距	1.27mm
拨禾轮长度	30m
美国线规	28
宽度	12.7mm
导线绞合类型	绞合
绞线数	7
绞线尺寸	0.13mm
芯线束	7/0.13mm

### 操作环境规格

工作温度范围:	-20°C 至 105°C
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	105°C

认证

合规性 / 认证

csa、ul、rohs 合规性证书



