

特点

- 阻抗为 50 欧姆
- 坚固的黑色和红色护套
- 此款宾至 RG58 射频同轴电缆组件使用 2a/u 同轴电缆 和 ulwm 1015 18AWG 电缆
- 长度为 1.2 m

RS PRO 同轴电缆

RS 号: 526-0241



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro pros 高品质超值电缆。由工业标准组件制成、一端为柔性 50 欧姆公插头、另一端为两个颜色编码的黑色和红色鳄鱼夹。
同轴电缆设计用于长距离传输信号，并且易于安装。

一般规格

同轴类型	RG58/U
连接器 a	公头 BNC
接头 b	鳄鱼夹
端接/末端接	端接
护套颜色	黑色
应用	将无线电发射器和接收器与其天线连接、计算机网络（internet）连接、将卫星信号馈送至电视。

电气规格

特性阻抗	50 Ω
------	------

机械规格

长度	1.2m
电缆形状	同轴

认证

合规性 / 认证	EN61340
符合标准	ul wm 1015

