

特点

- Pozidriv 头型，用于改进螺丝刀把手
- 盘头设计，用于扁平轴承表面
- A4 “马林级”不锈钢
- 易于清洁
- 符合 DIN 7985 标准

RS Pro ， M5 盘头， 10mm 不 锈钢 Pozidriv A4 316

RS 库存号： 190-541



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro 的高质量盘头机用螺钉具有多用途 Pozidriv 凹槽，可在拧紧时提供出色的抓持力。此款机用螺钉具有公制螺纹，由高质量 A4 不锈钢制成，具有极佳的耐腐蚀性。316 级钢由于具有更高的耐氯化物腐蚀性，因此也称为航海级不锈钢，使其特别适用于航海应用。

一般规格

头部形状	平移
驱动器类型	十字
应用	游泳池，化工厂，船甲板配件，乳制品设备，医疗消毒设备，污水处理厂

机械规格

螺纹尺寸（公制）	M5
长度公制	10mm
材料	不锈钢
不锈钢类型	A4 316
表面	普通
螺距	0.8mm
规格	DIN 7985



RS Part No.	Thread Size	Length
190484	M4	8mm
190490	M4	10mm
190507	M4	12mm
190513	M4	16mm
190541	M5	10mm
190563	M5	16mm
190579	M5	20mm
190585	M6	10mm
190608	M6	16mm
190614	M6	20mm
190636	M6	30mm
528693	M2	6mm